

## Undersökningslampor

### Iris 65

#### GOLV

Art.nr.

090-2100 Iris 65 F, kraftigt rullstativ, stora hjul

#### TAK

Art.nr.

090-3100 Iris 65 C med takstativ 50 cm

090-3110 Iris 65 C med takstativ 70 cm

090-3120 Iris 65 C med takstativ 90 cm

090-3130 Iris 65 C med takstativ 110 cm

#### VÄGG

Art.nr.

090-4100 Iris 65 W med stabilt väggfäste

#### Tillbehör

Art.nr.

090-3002 Halogenlampa Iris

#### Ljusstyrka:

Ljusstyrka avstånd 1 meter > 30 000 lux

Ljusstyrka avstånd 0.8 meter > 45 000 lux

#### Ljusfältets diameter:

Fast fix fokus 150 mm på 1m

Demonterbart, steriliserbart höjdjusterings- och fokuseringshandtag

Ljusfältsdjup 200 mm

Färgtemperatur (Kelvintal) 4000 K



#### Glödlampa

Effekt lampa

50 W

Drivspänning

12 V

Glödlampans beräknade livslängd

2 000 tim

Uppvärmande faktor undersida undersökningslampa <math>< 10^{\circ}</math>

## Halux® 50 P SX

090-5000 Halux 50 P SX, 2-steps strömbrytare.

#### Tillbehör

Art.nr.

090-5001 Väggfäste för Halux 50 P SX

090-5002 Halogenlampa Halux

090-5003 Golvstativ för Halux 50 P SX

090-5004 Fäste för Halux 50 P SX, för plac. på gynstol

090-5005 IVA-fäste för Halux 50 P SX

#### Ljusstyrka:

Ljusstyrka avstånd 0,5 m, ca 48 000 lux

#### Vikt:

Ca 1,4 kg

#### Glödlampa

Effekt lampa 50 W



090-5000 och 090-5004  
på vår gynstol 015-2031



090-5003 Golvstativ



090-5001 Väggfäste



090-5005 IVA-fäste